

## 8294-01 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2020年5月号)



品名	超音波洗浄器
コード	8294-009
型式	UT-107M 本体のみ

仕様 外寸法(mm)※1:263×186×242※1 外寸法は排水コック及び取手を含みません。

槽内寸法(mm)※2:240×140×100(7※2 ( )内は上限水位指示線までの寸法です。

重量(本体のみ):約4kg 電源(50/60Hz):AC100V 50/60Hz

槽材質:ステンレス鋼(SUS304) 液量:約2L(上限水位指示線まで)

洗浄タイマー:1~60分(1分毎に設定可能)

超音波振動子:40kHz(ボルト締め振動子)

高周波出力:最大90W 37kHz スノコ寸法(mm):約210×116×19

入数

標準価格(税別)

### [商品説明]

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。

パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。

汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。

## 8294-02 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2020年5月号)



品名	超音波洗浄器
コード	8294-010
型式	UT-107H 本体のみ

仕様 外寸法(mm):263×186×242 ※ 外寸法は排水コック及び取手を含みません。

槽内寸法(mm):240×140×100(70) ※ ( )内は上限水位指示線までの寸法です。

重量(本体のみ):約4kg 電源(50/60Hz):AC100V 50/60Hz

槽材質:ステンレス鋼(SUS304) 液量:約2L(上限水位指示線まで)

洗浄タイマー:1~60分(1分毎に設定可能)

加温設定:20~60℃

超音波振動子:40kHz(ボルト締め振動子)

高周波出力:最大90W 37kHz スノコ寸法(mm):約210×116×19

標準価格(税別)

### [商品説明]

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。

パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。

汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。

## 8294-03 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2020年5月号)



品名	超音波洗浄器
コード	8294-011
型式	UT-307M 本体のみ

仕様 外寸法(mm):327×288×305 ※ 外寸法は排水コック及び取手を含み  
ません。  
槽内寸法(mm):300×240×150(120)※ ( )内は上限水位指示線まで  
の寸法です。  
重量(本体のみ):約7kg 電源(50/60Hz):AC100V 50/60Hz  
槽材質:ステンレス鋼(SUS304) 液量:約7.5L(上限水位指示線まで)  
洗浄タイマー:1~60分(1分毎に設定可能)  
超音波振動子:40kHz(ボルト締め振動子)  
高周波出力:最大180W 37kHz スノコ寸法(mm):約280×220×19

標準価格(税別)

### [商品説明]

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。

パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。

汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。

## 8294-04 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2020年5月号)



品名	超音波洗浄器
コード	8294-012
型式	UT-307H 本体のみ

仕様 外寸法(mm):327×288×305 ※ 外寸法は排水コック及び取手を含みません。

槽内寸法(mm):300×240×150(120)※ ( )内は上限水位指示線までの寸法です。

重量(本体のみ):約7kg 電源(50/60Hz):AC100V 50/60Hz

槽材質:ステンレス鋼(SUS304) 液量:約7.5L(上限水位指示線まで)

洗浄タイマー:1~60分(1分毎に設定可能)

加温設定:20~60℃

超音波振動子:40kHz(ボルト締め振動子)

高周波出力:最大180W 37kHz スノコ寸法(mm):約280×220×19

標準価格(税別)

### [商品説明]

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。

パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。

汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。

## 8294-05 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2020年5月号)



品名	超音波洗浄器
コード	8294-013
型式	UT-407M 本体のみ

仕様 外寸法(mm):356×348×310 ※ 外寸法は排水コック及び取手を含みません。  
槽内寸法(mm):330×300×150(120)※ ( )内は上限水位指示線までの寸法です。  
重量(本体のみ):約9.5kg 電源(50/60Hz):AC100V 50/60Hz  
槽材質:ステンレス鋼(SUS304) 液量:約11L(上限水位指示線まで)  
洗浄タイマー:1~60分(1分毎に設定可能)  
超音波振動子:40kHz(ボルト締め振動子)  
高周波出力:最大240W 37kHz スノコ寸法(mm):約310×280×19

標準価格(税別)

### [商品説明]

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。

パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。

汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。

## 8294-06 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2020年5月号)



品名	超音波洗浄器
コード	8294-014
型式	UT-407H 本体のみ

仕様 外寸法(mm):356×348×310 ※ 外寸法は排水コック及び取手を含みません。

槽内寸法(mm):330×300×150(120)※ ( )内は上限水位指示線までの寸法です。

重量(本体のみ):約9.5kg 電源(50/60Hz):AC100V 50/60Hz

槽材質:ステンレス鋼(SUS304) 液量:約11L(上限水位指示線まで)

洗浄タイマー:1~60分(1分毎に設定可能)

加温設定:20~60℃

超音波振動子:40kHz(ボルト締め振動子)

高周波出力:最大240W 37kHz スノコ寸法(mm):約310×280×19

標準価格(税別)

### [商品説明]

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。

パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。

汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。

## 8294-07 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2020年5月号)



品名	超音波洗浄器
コード	8294-015
型式	UT-607M 本体のみ

仕様 外寸法(mm):529×348×375 ※ 外寸法は排水コック及び取手を含みません。  
槽内寸法(mm):495×300×200(160)※ ( )内は上限水位指示線までの寸法です。  
重量(本体のみ):約16.5kg 電源(50/60Hz):AC100V 50/60Hz  
槽材質:ステンレス鋼(SUS304) 液量:約21L(上限水位指示線まで)  
超音波振動子:40kHz(ボルト締め振動子)  
高周波出力:最大240W 37kHz スノコ寸法(mm):約460×260×19

標準価格(税別)

### [商品説明]

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。

パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。

汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。

## 8294-08 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2020年5月号)



品名	超音波洗浄器
コード	8294-016
型式	UT-607H 本体のみ

仕様 外寸法(mm):529×348×375 ※ 外寸法は排水コック及び取手を含みません。  
槽内寸法(mm):495×300×200(160)※ ( )内は上限水位指示線までの寸法です。  
重量(本体のみ):約16.5kg 電源(50/60Hz):AC100V 50/60Hz  
槽材質:ステンレス鋼(SUS304) 液量:約21L(上限水位指示線まで)  
加温設定:20~60℃  
超音波振動子:40kHz(ボルト締め振動子)  
高周波出力:最大240W 37kHz スノコ寸法(mm):約460×260×19

標準価格(税別)

### [商品説明]

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。

パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。

汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。