

9099 マルチチャンネルピペット 代替商品

(TOPNEWS 2015年5月号)



参考画像

コード	型式	容量範囲(μ l)	目盛(μ l)	精度(%)	再現性(%)
9099-009	00-NPM-8VP	0.5~10	0.01	$\pm 8.0\sim 2.0$	$\leq 5.0\sim \leq 1.0$
9099-010	00-NPM-8SP	5~100	0.1	$\pm 3.0\sim 0.8$	$\leq 2.0\sim \leq 0.8$
9099-011	00-NPM-8LP	20~200	0.2	$\pm 3.0\sim 0.9$	$\leq 0.6\sim \leq 0.3$
9099-012	00-NPM-8KP	30~300	1	$\pm 3.0\sim 0.6$	$\leq 1.0\sim \leq 0.3$
9099-013	00-NPM-12VP	0.5~10	0.01	$\pm 8.0\sim 2.0$	$\leq 5.0\sim \leq 1.0$
9099-014	00-NPM-12SP	5~100	0.1	$\pm 3.0\sim 0.8$	$\leq 2.0\sim \leq 0.8$
9099-015	00-NPM-12LP	20~200	0.2	$\pm 3.0\sim 0.9$	$\leq 0.6\sim \leq 0.3$
9099-016	00-NPM-12KP	30~300	1	$\pm 3.0\sim 0.6$	$\leq 1.0\sim \leq 0.3$

共通仕様 9099-009~-012:8チャンネル
9099-013~-016:12チャンネル

標準価格(税別)

[商品説明]

本体丸ごとオートクレーブが可能です(121°C・20分)

ピペティング中の容量ずれを防止するロック機能付きです